

Cassettes à fibre optique haute densité Elevate multimode, Base12



Présentation du produit

La cassette multimode Base12 Elevate fait partie d'une solution modulaire à haute densité pour la fibre optique, permettant une connectivité fiable dans les environnements montés en rack. Grâce à la connectivité MPO à faible perte de Senko, la cassette assure la transition entre une interface MPO Base12 à l'arrière et des adaptateurs LC à obturateur au niveau du panneau de raccordement avant. Adaptée aux architectures réseau multimodes traditionnelles, cette solution offre une gestion efficace de la fibre optique et un déploiement haute densité lorsqu'elle est utilisée avec un châssis de panneau de brassage compatible. Des options de cassettes de passage MPO sont également disponibles, prenant en charge la connectivité MPO Base12 directe lorsqu'aucune dérivation de fibre n'est requise.

- ✓ **Cassette haute densité 12 et 24 fibres LC vers MPO**
- ✓ **MPO à faible perte Senko avec connecteur mâle**
- ✓ **12 et 24 fibres MPO à l'arrière**
- ✓ **Accès aux données de test via Test Trace en ligne**
- ✓ **Compatible avec les châssis haute densité Elevate**
- ✓ **Options OM4 et OM5**



Veuillez noter que cette fiche technique porte spécifiquement sur la gamme de cassettes optiques multimodes Base12 Elevate. Les fiches techniques des autres options sont disponibles sur le site web d'Elevate :

Spécifications du produit

Caractéristique	Valeurs
Nombre de fibres	12, 24
Type de fibre	OM4 / OM5
Connectivité arrière	
Base12 12F	1 x MPO 12F mâle / femelle (keyup)
Base12 24F	2 x MPO 12F mâle / femelle (keyup)
Couleur de la connectique arrière	Gris
Couleur de la cassette	Blanc (RAL 9003) Noir (RAL 9004)
Perte d'insertion typique MPO	0.15dB
Perte d'insertion maximale MPO	0.25dB
Perte de retour MPO	>25 dB
Perte d'insertion LC	<0,25 dB
Perte de retour LC	>55 dB
Connectivité avant	LC (touche en haut)
Couleur des connecteurs avant	Violet (OM4) Vert citron (OM5)
Obturbateur de dispersion laser	Oui
Température de fonctionnement	-20 à +70
Température de stockage	de -20 à +85

Explication des caractéristiques du produit



Toutes les solutions MPO Elevate s'appuient sur la connectivité Senko à faibles pertes, la meilleure de sa catégorie.



Chaque cassette est testée en usine et les données de test sont accessibles via le code QR apposé sur la cassette et notre portail de suivi des tests.

Les cassettes Elevate sont compatibles avec le châssis haute densité Elevate. Gamme de références du châssis « » : 208-4XX




Également disponibles en blanc.

Une gamme complète de châssis est disponible :



Schéma du produit



Normes applicables

La conformité aux normes internationales ISO 11801, EN 50173 et ANSI/TIA 568-E implique que ce produit/ composant respecte toutes les références normatives pertinentes spécifiées dans ces normes.

Norme	Détails
Directive 2008/98/CE (DCE)	Conforme à la directive-cadre sur les déchets. Mise en œuvre au Royaume-Uni par le biais du règlement de 2011 sur les déchets (Angleterre et Pays de Galles) (SI 2011 n° 988).
Base de données SCIP de l'ECHA	Conforme ; le produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) telles que définies à l'article 33, paragraphe 1, du règlement REACH. Obligations de déclaration respectées au titre des réglementations REACH de l'UE et du Royaume-Uni.
Règlement (UE) 2019/1021 (POP)	Conforme au règlement de l'UE sur les polluants organiques persistants. Pour la Grande-Bretagne, la conformité est alignée sur le règlement de 2020 relatif aux polluants organiques persistants (modification) (sortie de l'UE) (SI 2020 n° 1355).
Directive 2011/65/UE (RoHS II)	Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques — conforme. S'applique au sein des États membres de l'UE.
Directive (UE) 2015/863 (RoHS III)	Modification de la directive 2011/65/UE visant à ajouter quatre phtalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) à l'annexe II — conforme.
Règlement britannique SI 2012 n° 3032	Règlement de 2012 sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS britannique) — conforme pour la Grande-Bretagne. Législation européenne maintenue, telle que modifiée par le règlement de 2019 sur la sécurité des produits et la métrologie (modification, etc.) (sortie de l'UE).

Les cassettes de fibre optique multimode Base12 haute densité Elevate sont disponibles dans les options suivantes :



Pour obtenir une polarité correcte






Tableau des références : Multimode - Base12 - Mâle



Également disponible en noir.

Référence	Description
12F – OM4	
208-360-TYPE-A	Cassette Elevate HD Base12 - 12 fibres OM4 LC-MPO mâle, type A, blanche
208-360-TYPE-B	Elevate HD Base12 - Cassette à 12 fibres OM4 LC-MPO mâle, type B, blanche
208-360-TYPE-C	Elevate HD Base12 - Cassette à 12 fibres OM4 LC-MPO mâle, type C, blanche
208-360-TYPE-A-BK	Elevate HD Base12 - Cassette à 12 fibres OM4 LC-MPO mâle, type A, noire
208-360-TYPE-B-BK	Elevate HD Base12 - Cassette à 12 fibres OM4 LC-MPO mâle, type B, noire
208-360-TYPE-C-BK	Elevate HD Base12 - Cassette à 12 fibres OM4 LC-MPO mâle, type C, noire
12F – OM5	
208-560-TYPE-A	Elevate HD Base12 - Cassette à 12 fibres OM5 LC-MPO mâle, type A, blanche
208-560-TYPE-B	Elevate HD Base12 - Cassette à 12 fibres OM5 LC-MPO mâle, type B, blanche
208-560-TYPE-C	Elevate HD Base12 - Cassette à 12 fibres OM5 LC-MPO mâle, type C, blanche
208-560-TYPE-A-BK	Elevate HD Base12 - Cassette à 12 fibres OM5 LC-MPO mâle, type A, noire
208-560-TYPE-B-BK	Elevate HD Base12 - Cassette à 12 fibres OM5 LC-MPO mâle, type B, noire
208-560-TYPE-C-BK	Elevate HD Base12 - Cassette à 12 fibres OM5 LC-MPO mâle, type C, noire
24 fibres – OM4	
208-361-TYPE-A	Elevate HD Base12 - Cassette à 24 fibres OM4 LC-MPO mâle, type A, blanche
208-361-TYPE-B	Elevate HD Base12 - Cassette à 24 fibres OM4 LC-MPO mâle, type B, blanche
208-361-TYPE-C	Elevate HD Base12 - Cassette à 24 fibres OM4 LC-MPO mâle, type C, blanche
208-361-TYPE-A-BK	Elevate HD Base12 - Cassette à 24 fibres OM4 LC-MPO mâle, type A, noire
208-361-TYPE-B-BK	Elevate HD Base12 - Cassette à 24 fibres OM4 LC-MPO mâle, type B, noire
208-361-TYPE-C-BK	Elevate HD Base12 - Cassette à 24 fibres OM4 LC-MPO mâle, type C, noire
24 fibres – OM5	
208-561-TYPE-A	Elevate HD Base12 - Cassette à 24 fibres OM5 LC-MPO mâle, type A, blanche
208-561-TYPE-B	Elevate HD Base12 - Cassette à 24 fibres OM5 LC-MPO mâle, type B, blanche
208-561-TYPE-C	Elevate HD Base12 - Cassette à 24 fibres OM5 LC-MPO mâle, type C, blanche
208-561-TYPE-A-BK	Elevate HD Base12 - Cassette à 24 fibres OM5 LC-MPO mâle, type A, noire
208-561-TYPE-B-BK	Elevate HD Base12 - Cassette à 24 fibres OM5 LC-MPO mâle, type B, noire
208-561-TYPE-C-BK	Elevate HD Base12 - Cassette à 24 fibres OM5 LC-MPO mâle, type C, noire

Tableau des références : Multimode - Base12 - Femelle



Également disponible en noir.

Référence	Description
12F – OM4	
208-260-TYPE-A	Elevate haute densité Base12 - Cassette à 12 fibres OM4 LC-MPO femelle, type A, blanche
208-260-TYPE-B	Elevate Base12 haute densité - Cassette à 12 fibres OM4 LC-MPO femelle, type B, blanche
208-260-TYPE-C	Elevate haute densité Base12 - Cassette femelle OM4 LC-MPO à 12 fibres, type C, blanche
208-260-TYPE-A-BK	Elevate haute densité Base12 - Cassette femelle OM4 LC-MPO à 12 fibres, type A, noire
208-260-TYPE-B-BK	Cassette femelle Elevate haute densité Base12 - 12 fibres OM4 LC-MPO, type B, noire
208-260-TYPE-C-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle OM4 LC-MPO à 12 fibres, type C, noire
12F – OM5	
208-760-TYPE-A	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle OM5 LC-MPO à 12 fibres, type A, blanche
208-760-TYPE-B	Cassette femelle Elevate haute densité Base12 - 12 fibres OM5 LC-MPO, type B, blanche
208-760-TYPE-C	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle à 12 fibres OM5 LC-MPO, type C, blanche
208-760-TYPE-A-BK	Cassette femelle Elevate haute densité Base12 - 12 fibres OM5 LC-MPO, type A, noire
208-760-TYPE-B-BK	Cassette femelle Elevate haute densité Base12 - 12 fibres OM5 LC-MPO, type B, noire
208-760-TYPE-C-BK	Cassette femelle Elevate haute densité Base12 - 12 fibres OM5 LC-MPO, type C, noire
24 fibres – OM4	
208-261-TYPE-A	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle OM4 LC-MPO à 24 fibres, type A, blanche
208-261-TYPE-B	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle OM4 LC-MPO à 24 fibres, type B, blanche
208-261-TYPE-C	Cassette femelle Elevate haute densité Base12 - 24 fibres OM4 LC-MPO, type C, blanche
208-261-TYPE-A-BK	Cassette femelle Elevate haute densité Base12 - 24 fibres OM4 LC-MPO, type A, noire
208-261-TYPE-B-BK	Cassette femelle Elevate haute densité Base12 - 24 fibres OM4 LC-MPO, type B, noire
208-261-TYPE-C-BK	Cassette femelle Elevate haute densité Base12 - 24 fibres OM4 LC-MPO, type C, noire
24 fibres – OM5	
208-761-TYPE-A	Cassette femelle Elevate haute densité Base12 - 24 fibres OM5 LC-MPO, type A, blanche
208-761-TYPE-B	Cassette femelle Elevate haute densité Base12 - 24 fibres OM5 LC-MPO, type B, blanche
208-761-TYPE-C	Cassette femelle Elevate haute densité Base12 - 24 fibres OM5 LC-MPO, type C, blanche
208-761-TYPE-A-BK	Cassette femelle Elevate haute densité Base12 - 24 fibres OM5 LC-MPO, type A, noire
208-761-TYPE-B-BK	Cassette femelle Elevate haute densité Base12 - 24 fibres OM5 LC-MPO, type B, noire
208-761-TYPE-C-BK	Cassette femelle Elevate haute densité Base12 - 24 fibres OM5 LC-MPO, type C, noire

Tableau des références : Multimode - Base12 - MPO à passage direct



Également disponible en noir.

Référence	Description
208-264	Elevate HD Base12, passe-câble MPO à 4 ports, multimode, blanc
208-264-BK	Elevate HD Base12, 4 ports, passe-câble MPO multimode, noir