


Cassettes de fibra óptica de densidad media Elevate, multimodo, Base12



Descripción general del producto

El casete Elevate multimodo Base12 forma parte de una solución modular de fibra de densidad media que permite una conectividad de fibra fiable en entornos de montaje en rack. Gracias a la conectividad MPO de baja pérdida de Senko, el casete proporciona una transición desde una interfaz MPO Base12 trasera hasta adaptadores LC con obturador en el campo de conexión frontal. Adecuada para arquitecturas de red multimodo tradicionales, la solución permite una gestión eficiente del cableado y puede alojar hasta 120 fibras en 1U cuando se utiliza con un chasis de densidad media compatible.

- ✓ Casete de densidad media de 24 fibras de LC a MPO
- ✓ Conector macho MPO Plus de baja pérdida de Senko
- ✓ Acceso a los datos de prueba a través de la traza de prueba en línea
- ✓ Compatible con el chasis de densidad media Elevate
- ✓ Opciones OM4 y OM5



Tenga en cuenta que esta ficha técnica se centra en la gama de casetes de fibra óptica multimodo Base12 de Elevate. Las fichas técnicas de otras opciones se pueden consultar en la página web de Elevate

Especificaciones del producto

Característica	Valores
Número de fibras	24
Tipo de fibra	Multimodo OM4 / OM5
Base12 24F	2 x MPO 12F macho/hembra (clave a la izquierda)
Color del casete	Blanco (RAL 9003) Negro (RAL 9004)
Pérdida de inserción típica MPO	0.15dB
Pérdida de inserción máxima MPO	0.25dB
Pérdida de retorno MPO	>25 dB
Pérdida de inserción LC	<0,25 dB
Pérdida de retorno LC	>55 dB
Conectividad frontal	LC (tecla arriba)
Color de la conectividad frontal	Violeta (OM4) Verde lima (OM5)
Obturador de dispersión del láser	Sí
Temperatura de funcionamiento	De -20 a +70
Temperatura de almacenamiento	De -20 a +85

Explicación de las características del producto





Todas las soluciones MPO de Elevate se basan en la conectividad de baja pérdida de Senko, la mejor de su clase.




Cada casete se somete a pruebas en fábrica y se puede acceder a los datos de las pruebas a través del código QR adjunto al casete y de nuestro portal de seguimiento de pruebas.

Los casetes Elevate MD son compatibles con el chasis Elevate de densidad media.




Dibujo del producto



Normas del producto

Norma aplicable

El cumplimiento de las normas internacionales ISO 11801, EN 50173 y ANSI/TIA 568-E exige que este producto o componente se ajuste a todas las referencias normativas pertinentes especificadas en dichas normas.



Opciones disponibles



Monomodo OM4 - Blanco



Multimodo OM4 - Negro



Monomodo OM5 - Blanco



Multimodo OM5 - Negro

Para lograr la polaridad correcta




Tabla de referencias – Base12 - Macho



También disponible en negro.

Número de pieza	Descripción
24F - OM4	
209-007-TIPO-A	Elevate MD Base12 - Casete macho de 24 fibras OM4 LC-MPO, blanco, tipo A
209-007-TIPO-B	Elevate MD Base12 - Casete macho OM4 LC-MPO de 24F, blanco, tipo B
209-007-TIPO-C	Elevate MD Base12 - Casete macho OM4 LC-MPO de 24F, blanco, tipo C
209-007-TIPO-A-BK	Elevate MD Base12 - Casete macho OM4 LC-MPO de 24F, negro, tipo A
209-007-TYPE-B-BK	Elevate MD Base12 - Casete macho OM4 LC-MPO de 24F, negro, tipo B
209-007-TYPE-C-BK	Elevate MD Base12 - Casete macho OM4 LC-MPO de 24F, negro, tipo C
24F - OM5	
209-013-TIPO-A	Elevate MD Base12 - Casete macho OM5 LC-MPO de 24F, blanco, tipo A
209-013-TIPO-B	Elevate MD Base12 - Casete macho OM5 LC-MPO de 24F, blanco, tipo B
209-013-TIPO-C	Elevate MD Base12 - Casete macho OM5 LC-MPO de 24F, blanco, tipo C
209-013-TIPO-A-BK	Elevate MD Base12 - Casete macho OM5 LC-MPO de 24F, negro, tipo A
209-013-TIPO-B-BK	Elevate MD Base12 - Casete macho OM5 LC-MPO de 24F, negro, tipo B
209-013-TYPE-C-BK	Elevate MD Base12 - Casete macho OM5 LC-MPO de 24F, negro, tipo C

Tabla de referencias – Base12 - Hembra



También disponible en negro.

Número de pieza	Descripción
24F - OM4	
209-006-TIPO-A	Elevate MD Base12 - Casete hembra 24F OM4 LC-MPO, blanco, tipo A
209-006-TIPO-B	Elevate MD Base12 - Casete hembra OM4 LC-MPO de 24F, blanco, tipo B
209-006-TIPO-C	Elevate MD Base12 - Casete hembra OM4 LC-MPO de 24F, blanco, tipo C
209-006-TIPO-A-BK	Elevate MD Base12 - Casete hembra OM4 LC-MPO de 24F, negro, tipo A
209-006-TIPO-B-BK	Elevate MD Base12 - Casete hembra OM4 LC-MPO de 24F, negro, tipo B
209-006-TIPO-C-BK	Elevate MD Base12 - Casete hembra OM4 LC-MPO de 24F, negro, tipo C
24F - OM5	
209-113-TIPO-A	Elevate MD Base12 - Casete hembra 24F OM5 LC-MPO, blanco, tipo A
209-113-TYPE-B	Elevate MD Base12 - Casete hembra de 24F OM5 LC-MPO, blanco, tipo B
209-113-TIPO-C	Elevate MD Base12 - Casete hembra de 24F OM5 LC-MPO, blanco, tipo C
209-113-TYPE-A-BK	Elevate MD Base12 - Casete hembra OM5 LC-MPO de 24F, negro, tipo A
209-113-TYPE-B-BK	Elevate MD Base12 - Casete hembra OM5 LC-MPO de 24F, negro, tipo B
209-113-TYPE-C-BK	Elevate MD Base12 - Casete hembra OM5 LC-MPO de 24F, negro, tipo C