


Cassette in fibra ottica a media densità Elevate, multimodale, Base12



Panoramica del prodotto

La cassetta Elevate multimodale Base12 fa parte di una soluzione modulare in fibra a media densità, che garantisce una connettività in fibra affidabile in ambienti con montaggio su rack. Grazie alla connettività MPO a bassa perdita Senko, la cassetta consente il passaggio da un'interfaccia MPO Base12 posteriore ad adattatori LC con otturatore nel campo di patch frontale. Adatta alle architetture di rete multimodali tradizionali, la soluzione supporta una gestione efficiente dei cavi e può ospitare fino a 120 fibre in 1U se utilizzata con uno chassis a media densità compatibile.

- ✓ Cassetta da 24 fibre LC-MPO a media densità
- ✓ MPO Plus maschio a bassa perdita Senko
- ✓ Accesso ai dati di test tramite traccia di test online
- ✓ Compatibile con lo chassis a media densità Elevate
- ✓ Opzioni OM4 e OM5



Si prega di notare che la presente scheda tecnica si concentra sulla gamma di cassette in fibra ottica multimodali Elevate Base12. Le schede tecniche relative ad altre opzioni sono disponibili sul sito web di Elevate

Specifiche del prodotto

Caratteristiche	Valori
Numero di fibre	24
Tipo di fibra	Multimodale OM4 / OM5
Base12 24F	2 x MPO 12F maschio/femmina (chiave a sinistra)
Colore della cassetta	Bianco (RAL 9003) Nero (RAL 9004)
MPO Perdita di inserzione tipica	0.15dB
MPO Perdita di inserzione massima	0.25dB
Perdita di ritorno MPO	>25 dB
Perdita di inserzione LC	<0,25 dB
Perdita di ritorno LC	>55 dB
Connettività frontale	LC (tasto premuto)
Colore delle porte frontali	Viola (OM4) Verde lime (OM5)
Otturatore di dispersione del laser	Sì
Temperatura di funzionamento	Da -20 a +70
Temperatura di stoccaggio	da -20 a +85

Spiegazione delle caratteristiche del prodotto





Tutte le soluzioni Elevate MPO si basano sulla connettività Senko a bassa perdita, la migliore della categoria.




Ogni cassetta viene testata in fabbrica e i dati dei test sono accessibili tramite il codice QR apposto sulla cassetta e il nostro portale dedicato alle tracce di test.

Le cassette Elevate MD sono compatibili con lo chassis Elevate a media densità.



Disegno del prodotto



Standard del prodotto

Norma applicabile

La conformità alle norme internazionali ISO 11801, EN 50173 e ANSI/TIA 568-E richiede che questo prodotto/ componente rispetti tutti i riferimenti normativi pertinenti specificati in tali standard.



Opzioni disponibili



Monomodale OM4 - Bianco



Multimodale OM4 - Nero



Monomodale OM5 - Bianco



Multimodale OM5 - Nero

Per ottenere la polarità corretta

Cavo trunk		
Per ottenere la polarità corretta, utilizzare cavi trunk femmina standard secondo il Metodo B		
Polarità A	Polarità B	Polarità C
Cassetta 1: utilizzare una cassetta di tipo B	Cassetta 1: utilizzare una cassetta di tipo B	Cassetta 1: utilizzare una cassetta di tipo B
Cassetta 2: utilizzare una cassetta di tipo A	Cassetta 2: utilizzare una cassetta di tipo B	Cassetta 2: utilizzare una cassetta di tipo C





Tabella dei codici articolo – Base12 - Maschio



Disponibile anche in nero.

Codice	Descrizione	
		24F - OM4
209-007-TIPO-A	Elevate MD Base12 - Cassetta a 24 fibre OM4 LC-MPO maschio, bianca, tipo A	
209-007-TYPE-B	Elevate MD Base12 - Cassetta maschio OM4 LC-MPO a 24F, bianca, Tipo B	
209-007-TYPE-C	Elevate MD Base12 - Cassetta maschio 24F OM4 LC-MPO, bianca, Tipo C	
209-007-TYPE-A-BK	Elevate MD Base12 - Cassetta maschio 24F OM4 LC-MPO, nera, Tipo A	
209-007-TYPE-B-BK	Elevate MD Base12 - Cassetta maschio OM4 LC-MPO a 24F, nera, Tipo B	
209-007-TYPE-C-BK	Elevate MD Base12 - Cassetta maschio OM4 LC-MPO a 24F, nera, Tipo C	
		24F - OM5
209-013-TYPE-A	Elevate MD Base12 - Cassetta maschio 24F OM5 LC-MPO, bianca, Tipo A	
209-013-TYPE-B	Elevate MD Base12 - Cassetta maschio 24F OM5 LC-MPO, bianca, Tipo B	
209-013-TYPE-C	Elevate MD Base12 - Cassetta maschio OM5 LC-MPO a 24F, bianca, Tipo C	
209-013-TYPE-A-BK	Elevate MD Base12 - Cassetta maschio OM5 LC-MPO a 24F, nera, Tipo A	
209-013-TYPE-B-BK	Elevate MD Base12 - Cassetta maschio 24F OM5 LC-MPO, nera, Tipo B	
209-013-TYPE-C-BK	Elevate MD Base12 - Cassetta maschio 24F OM5 LC-MPO, nera, Tipo C	

Tabella dei codici articolo – Base12 - Femmina



Disponibile anche in nero.

Codice	Descrizione	
		24F - OM4
209-006-TYPE-A	Elevate MD Base12 - Cassetta femmina 24F OM4 LC-MPO, bianca, Tipo A	
209-006-TYPE-B	Elevate MD Base12 - Cassetta femmina OM4 LC-MPO a 24F, bianca, Tipo B	
209-006-TYPE-C	Elevate MD Base12 - Cassetta femmina 24F OM4 LC-MPO, bianca, Tipo C	
209-006-TYPE-A-BK	Elevate MD Base12 - Cassetta femmina 24F OM4 LC-MPO, nera, Tipo A	
209-006-TYPE-B-BK	Elevate MD Base12 - Cassetta femmina 24F OM4 LC-MPO, nera, Tipo B	
209-006-TYPE-C-BK	Elevate MD Base12 - Cassetta femmina 24F OM4 LC-MPO, nera, Tipo C	
		24F - OM5
209-113-TYPE-A	Elevate MD Base12 - Cassetta femmina 24F OM5 LC-MPO, bianca, Tipo A	
209-113-TYPE-B	Elevate MD Base12 - Cassetta femmina 24F OM5 LC-MPO, bianca, Tipo B	
209-113-TYPE-C	Elevate MD Base12 - Cassetta femmina 24F OM5 LC-MPO, bianca, Tipo C	
209-113-TYPE-A-BK	Elevate MD Base12 - Cassetta femmina 24F OM5 LC-MPO, nera, Tipo A	
209-113-TYPE-B-BK	Elevate MD Base12 - Cassetta femmina 24F OM5 LC-MPO, nera, Tipo B	
209-113-TYPE-C-BK	Elevate MD Base12 - Cassetta femmina 24F OM5 LC-MPO, nera, Tipo C	