

Cassette in fibra ottica a media densità Elevate Base8, 12 e 24



Panoramica del prodotto

La gamma di cassette Elevate fa parte di una soluzione modulare che consente la connettività in fibra a media densità in ambienti a rack. I connettori Senko MPO plus a bassa perdita sono utilizzati per collegare il gruppo di uscita a ventaglio dalla parte posteriore dell'alloggiamento agli adattatori LC shuttered nel campo di patch anteriore. In combinazione con chassis di pannelli patch a media densità compatibili, è possibile ospitare fino a 120f su presentazione LC in uno spazio rack di 1U.

Per i pannelli a media densità sono disponibili anche cassette MPO passthrough a 12 porte, giunzioni e splitter tradizionali.

- ✓ Cassetta LC to MPO a 8, 12 e 24 fibre ad alta densità
- ✓ Senko a bassa perdita MPO Plus maschio
- ✓ MPO 8,12,24 fibra posteriore
- ✓ Accesso ai dati di prova tramite la traccia di prova online
- ✓ Compatibile con il telaio a media densità Elevate
- ✓ Opzioni OS2, OM4 e OM5

Opzioni disponibili



Monomodale OS2, APC



Multimodale OM4, OM5

Specifiche del prodotto

Caratteristica	Valori	
	Monomodale	Multimodale
Numero di fibre	24	
Tipo di fibra	OS2 G657,a2 / OM4 / OM5	
Connettività posteriore		
Base8 24F	3 x MPO 8F maschio/femmina (chiave sinistra)	
Base12 24F	2 x MPO 12F maschio/femmina (chiave sinistra)	
Base24	1 x MPO 24F maschio/femmina (chiave sinistra)	
Colore della connettività posteriore	Nero	Grigio
Colore della cassetta	Bianco (RAL9003) Nero (RAL 9004) Nero (RAL 9004)	
	Monomodale OS2, APC	Multimodale OM4, OM5
MPO Perdita di inserzione tipica	0,15 dB	0,15 dB
MPO Perdita di inserzione massima	0,25 dB	0,25 dB
MPO Perdita di ritorno	>60dB	>25dB
LC Perdita di inserzione	<0,25dB	<0,25dB
LC Perdita di ritorno	>55dB	>55dB
Connettività anteriore	LC (tasto su)	
Colore della connettività anteriore	Blu (OS2) o verde (APC)	Viola (OM4) Verde lime (OM5)
Otturatore a dispersione laser	Sì	
Temperatura di esercizio	Da -20 a +70	
Temperatura di stoccaggio	Da -20 a +85	

Caratteristiche del prodotto spiegate




Tutte le soluzioni Elevate MPO si basano sulla connettività Senko a bassa perdita, la migliore della categoria.



Ogni cassetta è testata in fabbrica e i dati di prova sono accessibili tramite il codice QR allegato alla cassetta e il nostro portale di tracciamento dei test.

Le cassette Elevate MD sono compatibili con il telaio a media densità Elevate.




Standard di prodotto

Standard applicabile


La conformità agli standard internazionali ISO 11801, EN 50173 e ANSI/TIA 568-E richiede che questo prodotto/componente aderisca a tutti i riferimenti normativi pertinenti specificati in questi standard.



Disegno del prodotto




Cassetta passante MD-12 Port MPO



MD-24F Cassetta MPO-LC

Per ottenere una polarità corretta

Cavo del tronco		
Per ottenere la corretta polarità, utilizzare i cavi femmina standard del Metodo B.		
Polarità A	Polarità B	Polarità C
Cassetta 1 utilizzare la cassetta di tipo B	Cassetta 1 utilizzare la cassetta di tipo B	Cassetta 1 utilizzare la cassetta di tipo B
Cassetta 2 utilizzare la cassetta tipo A	Cassetta 2 utilizzare la cassetta di tipo B	Cassetta 2 utilizzare la cassetta di tipo C



Base8



Disponibile anche in nero.

Numero di parte	Descrizione
209-003-TYPE-A	Elevate MD Base8 - 24F OM4 LC-MPO männlich Kassette Weiß Type A
209-003-TYPE-B	Elevate MD Base8 - 24F OM4 LC-MPO männlich Kassette Weiß Type B
209-003-TYPE-C	Elevate MD Base8 - 24F OM4 LC-MPO männlich Kassette Weiß Type C
209-012-TYPE-A	Elevate MD Base8 - 24F OM5 LC-MPO männlich Kassette Weiß Type A
209-012-TYPE-B	Elevate MD Base8 - 24F OM5 LC-MPO männlich Kassette Weiß Type B
209-012-TYPE-C	Elevate MD Base8 - 24F OM5 LC-MPO männlich Kassette Weiß Type C
209-001-TYPE-A	Elevate MD Base8 - 24F OS2 LC-MPO männlich Kassette Weiß Type A
209-001-TYPE-B	Elevate MD Base8 - 24F OS2 LC-MPO männlich Kassette Weiß Type B
209-001-TYPE-C	Elevate MD Base8 - 24F OS2 LC-MPO männlich Kassette Weiß Type C
209-003-TYPE-A-BK	Elevate MD Base8 - 24F OM4 LC-MPO männlich Kassette Schwarz Type A
209-003-TYPE-B-BK	Elevate MD Base8 - 24F OM4 LC-MPO männlich Kassette Schwarz Type B
209-003-TYPE-C-BK	Elevate MD Base8 - 24F OM4 LC-MPO männlich Kassette Schwarz Type C
209-012-TYPE-A-BK	Elevate MD Base8 - 24F OM5 LC-MPO männlich Kassette Schwarz Type A
209-012-TYPE-B-BK	Elevate MD Base8 - 24F OM5 LC-MPO männlich Kassette Schwarz Type B
209-012-TYPE-C-BK	Elevate MD Base8 - 24F OM5 LC-MPO männlich Kassette Schwarz Type C
209-001-TYPE-A-BK	Elevate MD Base8 - 24F OS2 LC-MPO männlich Kassette Schwarz Type A
209-001-TYPE-B-BK	Elevate MD Base8 - 24F OS2 LC-MPO männlich Kassette Schwarz Type B
209-001-TYPE-C-BK	Elevate MD Base8 - 24F OS2 LC-MPO männlich Kassette Schwarz Type C

Base8 - weiblich



Auch in schwarz erhältlich.

Numero di parte	Descrizione
209-002-TYPE-A	Elevate MD Base8 - 24F OM4 LC-MPO weiblich Kassette Weiß Type A
209-002-TYPE-B	Elevate MD Base8 - 24F OM4 LC-MPO weiblich Kassette Weiß Type B
209-002-TYPE-C	Elevate MD Base8 - 24F OM4 LC-MPO weiblich Kassette Weiß Type C
209-112-TYPE-A	Elevate MD Base8 - 24F OM5 LC-MPO weiblich Kassette Weiß Type A
209-112-TYPE-B	Elevate MD Base8 - 24F OM5 LC-MPO weiblich Kassette Weiß Type B
209-112-TYPE-C	Elevate MD Base8 - 24F OM5 LC-MPO weiblich Kassette Weiß Type C
209-000-TYPE-A	Elevate MD Base8 - 24F OS2 LC-MPO weiblich Kassette Weiß Type A
209-000-TYPE-B	Elevate MD Base8 - 24F OS2 LC-MPO weiblich Kassette Weiß Type B
209-000-TYPE-C	Elevate MD Base8 - 24F OS2 LC-MPO weiblich Kassette Weiß Type C
209-002-TYPE-A-BK	Elevate MD Base8 - 24F OM4 LC-MPO weiblich Kassette Schwarz Type A
209-002-TYPE-B-BK	Elevate MD Base8 - 24F OM4 LC-MPO weiblich Kassette Schwarz Type B
209-002-TYPE-C-BK	Elevate MD Base8 - 24F OM4 LC-MPO weiblich Kassette Schwarz Type C
209-112-TYPE-A-BK	Elevate MD Base8 - 24F OM5 LC-MPO weiblich Kassette Schwarz Type A
209-112-TYPE-B-BK	Elevate MD Base8 - 24F OM5 LC-MPO weiblich Kassette Schwarz Type B
209-112-TYPE-C-BK	Elevate MD Base8 - 24F OM5 LC-MPO weiblich Kassette Schwarz Type C
209-000-TYPE-A-BK	Elevate MD Base8 - 24F OS2 LC-MPO weiblich Kassette Schwarz Type A
209-000-TYPE-B-BK	Elevate MD Base8 - 24F OS2 LC-MPO weiblich Kassette Schwarz Type B
209-000-TYPE-C-BK	Elevate MD Base8 - 24F OS2 LC-MPO weiblich Kassette Schwarz Type C

Base12 - männlich



Disponibile anche in nero.

Numero di parte	Descrizione
209-007-TYPE-A	Elevate MD Base12 - 24F OM4 LC-MPO männlich Kasette Weiß Type A
209-007-TYPE-B	Elevate MD Base12 - 24F OM4 LC-MPO männlich Kasette Weiß Type B
209-007-TYPE-C	Elevate MD Base12 - 24F OM4 LC-MPO männlich Kasette Weiß Type C
209-013-TYPE-A	Elevate MD Base12 - 24F OM5 LC-MPO männlich Kasette Weiß Type A
209-013-TYPE-B	Elevate MD Base12 - 24F OM5 LC-MPO männlich Kasette Weiß Type B
209-013-TYPE-C	Elevate MD Base12 - 24F OM5 LC-MPO männlich Kasette Weiß Type C
209-005-TYPE-A	Elevate MD Base12 - 24F OS2 LC-MPO männlich Kasette Weiß Type A
209-005-TYPE-B	Elevate MD Base12 - 24F OS2 LC-MPO männlich Kasette Weiß Type B
209-005-TYPE-C	Elevate MD Base12 - 24F OS2 LC-MPO männlich Kasette Weiß Type C
209-007-TYPE-A-BK	Elevate MD Base12 - 24F OM4 LC-MPO männlich Kasette Schwarz Type A
209-007-TYPE-B-BK	Elevate MD Base12 - 24F OM4 LC-MPO männlich Kasette Schwarz Type B
209-007-TYPE-C-BK	Elevate MD Base12 - 24F OM4 LC-MPO männlich Kasette Schwarz Type C
209-013-TYPE-A-BK	Elevate MD Base12 - 24F OM5 LC-MPO männlich Kasette Schwarz Type A
209-013-TYPE-B-BK	Elevate MD Base12 - 24F OM5 LC-MPO männlich Kasette Schwarz Type B
209-013-TYPE-C-BK	Elevate MD Base12 - 24F OM5 LC-MPO männlich Kasette Schwarz Type C
209-005-TYPE-A-BK	Elevate MD Base12 - 24F OS2 LC-MPO männlich Kasette Schwarz Type A
209-005-TYPE-B-BK	Elevate MD Base12 - 24F OS2 LC-MPO männlich Kasette Schwarz Type B
209-005-TYPE-C-BK	Elevate MD Base12 - 24F OS2 LC-MPO männlich Kasette Schwarz Type C

Base12 - weiblich



Disponibile anche in nero.

Numero di parte	Descrizione
209-006-TYPE-A	Elevate MD Base12 - 24F OM4 LC-MPO weiblich Kassette Weiß Type A
209-006-TYPE-B	Elevate MD Base12 - 24F OM4 LC-MPO weiblich Kassette Weiß Type B
209-006-TYPE-C	Elevate MD Base12 - 24F OM4 LC-MPO weiblich Kassette Weiß Type C
209-113-TYPE-A	Elevate MD Base12 - 24F OM5 LC-MPO weiblich Kassette Weiß Type A
209-113-TYPE-B	Elevate MD Base12 - 24F OM5 LC-MPO weiblich Kassette Weiß Type B
209-113-TYPE-C	Elevate MD Base12 - 24F OM5 LC-MPO weiblich Kassette Weiß Type C
209-004-TYPE-A	Elevate MD Base12 - 24F OS2 LC-MPO weiblich Kassette Weiß Type A
209-004-TYPE-B	Elevate MD Base12 - 24F OS2 LC-MPO weiblich Kassette Weiß Type B
209-004-TYPE-C	Elevate MD Base12 - 24F OS2 LC-MPO weiblich Kassette Weiß Type C
209-006-TYPE-A-BK	Elevate MD Base12 - 24F OM4 LC-MPO weiblich Kassette Schwarz Type A
209-006-TYPE-B-BK	Elevate MD Base12 - 24F OM4 LC-MPO weiblich Kassette Schwarz Type B
209-006-TYPE-C-BK	Elevate MD Base12 - 24F OM4 LC-MPO weiblich Kassette Schwarz Type C
209-113-TYPE-A-BK	Elevate MD Base12 - 24F OM5 LC-MPO weiblich Kassette Schwarz Type A
209-113-TYPE-B-BK	Elevate MD Base12 - 24F OM5 LC-MPO weiblich Kassette Schwarz Type B
209-113-TYPE-C-BK	Elevate MD Base12 - 24F OM5 LC-MPO weiblich Kassette Schwarz Type C
209-004-TYPE-A-BK	Elevate MD Base12 - 24F OS2 LC-MPO weiblich Kassette Schwarz Type A
209-004-TYPE-B-BK	Elevate MD Base12 - 24F OS2 LC-MPO weiblich Kassette Schwarz Type B
209-004-TYPE-C-BK	Elevate MD Base12 - 24F OS2 LC-MPO weiblich Kassette Schwarz Type C

Base24 männlich



Disponibile anche in nero.


Numero di parte	Descrizione
209-009-TYPE-A	Elevate MD Base24 - 24F OS2 LC-MPO männlich Kassette Weiß Type A
209-009-TYPE-B	Elevate MD Base24 - 24F OS2 LC-MPO männlich Kassette Weiß Type B
209-009-TYPE-C	Elevate MD Base24 - 24F OS2 LC-MPO männlich Kassette Weiß Type C
209-009-TYPE-A-BK	Elevate MD Base24 - 24F OS2 LC-MPO männlich Kassette Schwarz Type A
209-009-TYPE-B-BK	Elevate MD Base24 - 24F OS2 LC-MPO männlich Kassette Schwarz Type B
209-009-TYPE-C-BK	Elevate MD Base24 - 24F OS2 LC-MPO männlich Kassette Schwarz Type C
209-011-TYPE-A	Elevate MD Base24 - 24F OM4 LC-MPO männlich Kassette Weiß Type A
209-011-TYPE-B	Elevate MD Base24 - 24F OM4 LC-MPO männlich Kassette Weiß Type B
209-011-TYPE-C	Elevate MD Base24 - 24F OM4 LC-MPO männlich Kassette Weiß Type C
209-011-TYPE-A-BK	Elevate MD Base24 - 24F OM4 LC-MPO männlich Kassette Schwarz Type A
209-011-TYPE-B-BK	Elevate MD Base24 - 24F OM4 LC-MPO männlich Kassette Schwarz Type B
209-011-TYPE-C-BK	Elevate MD Base24 - 24F OM4 LC-MPO männlich Kassette Schwarz Type C
209-014-TYPE-A	Elevate MD Base24 - 24F OM5 LC-MPO männlich Kassette Weiß Type A
209-014-TYPE-B	Elevate MD Base24 - 24F OM5 LC-MPO männlich Kassette Weiß Type B
209-014-TYPE-C	Elevate MD Base24 - 24F OM5 LC-MPO männlich Kassette Weiß Type C
209-014-TYPE-A-BK	Elevate MD Base24 - 24F OM5 LC-MPO männlich Kassette Schwarz Type A
209-014-TYPE-B-BK	Elevate MD Base24 - 24F OM5 LC-MPO männlich Kassette Schwarz Type B
209-014-TYPE-C-BK	Elevate MD Base24 - 24F OM5 LC-MPO männlich Kassette Schwarz Type C

Base24



Disponibile anche in nero.


Numero di parte	Descrizione
209-010-TYPE-A	Elevate MD Base24 - 24F OM4 LC-MPO weiblich Kassette Weiß Type A
209-010-TYPE-B	Elevate MD Base24 - 24F OM4 LC-MPO weiblich Kassette Weiß Type B
209-010-TYPE-C	Elevate MD Base24 - 24F OM4 LC-MPO weiblich Kassette Weiß Type C
209-114-TYPE-A	Elevate MD Base24 - 24F OM5 LC-MPO weiblich Kassette Weiß Type A
209-114-TYPE-B	Elevate MD Base24 - 24F OM5 LC-MPO weiblich Kassette Weiß Type B
209-114-TYPE-C	Elevate MD Base24 - 24F OM5 LC-MPO weiblich Kassette Weiß Type C
209-008-TYPE-A	Elevate MD Base24 - 24F OS2 LC-MPO weiblich Kassette Weiß Type A
209-008-TYPE-B	Elevate MD Base24 - 24F OS2 LC-MPO weiblich Kassette Weiß Type B
209-008-TYPE-C	Elevate MD Base24 - 24F OS2 LC-MPO weiblich Kassette Weiß Type C
209-010-TYPE-A-BK	Elevate MD Base24 - 24F OM4 LC-MPO weiblich Kassette Schwarz Type A
209-010-TYPE-B-BK	Elevate MD Base24 - 24F OM4 LC-MPO weiblich Kassette Schwarz Type B
209-010-TYPE-C-BK	Elevate MD Base24 - 24F OM4 LC-MPO weiblich Kassette Schwarz Type C
209-114-TYPE-A-BK	Elevate MD Base24 - 24F OM5 LC-MPO weiblich Kassette Schwarz Type A
209-114-TYPE-B-BK	Elevate MD Base24 - 24F OM5 LC-MPO weiblich Kassette Schwarz Type B
209-114-TYPE-C-BK	Elevate MD Base24 - 24F OM5 LC-MPO weiblich Kassette Schwarz Type C
209-008-TYPE-A-BK	Elevate MD Base24 - 24F OS2 LC-MPO weiblich Kassette Schwarz Type A
209-008-TYPE-B-BK	Elevate MD Base24 - 24F OS2 LC-MPO weiblich Kassette Schwarz Type B
209-008-TYPE-C-BK	Elevate MD Base24 - 24F OS2 LC-MPO weiblich Kassette Schwarz Type C



Disponibile anche in nero.

Passaggio di MPO

Numero di parte	Descrizione
209-012	Elevate MD 12 Port MPO passthrough Weiß
209-012-BK	Elevate MD 12 Port MPO passthrough Schwarz



Disponibile anche in nero.

Vuoto

Numero di parte	Descrizione
209-013	Elevate MD Blank Plate Weiß
209-013-BK	Elevate MD Blank Plate Schwarz




Disponibile anche in nero.

Cassetta di giunzione

Numero di parte	Descrizione
209-014	Elevate MD 24F Spleiß OS2 LC UPC +Pigtails Kasette Weiß
209-014-BK	Elevate MD 24F Spleiß OS2 LC UPC +Pigtails Kasette Schwarz
209-015	Elevate MD 24F Spleiß OM4 LC UPC +Pigtails Kasette Weiß
209-015-BK	Elevate MD 24F Spleiß OM4 LC UPC +Pigtails Kasette Schwarz
209-020	Elevate MD 24F Spleiß OM5 LC UPC +Pigtails Kasette Weiß
209-020-BK	Elevate MD 24F Spleiß OM5 LC UPC +Pigtails Kasette Schwarz

Modulo splitter



Disponibile anche in nero.

Numero di parte		Descrizione
8F		
209-016		Elevate MD 8F SCA Splitter module 1x1:8 Splitter Weiß
209-016-BK		Elevate MD 8F SCA Splitter module 1x1:8 Splitter Schwarz
16F		
209-017		Elevate MD 16F LCA Splitter module 1x1:16 Splitter Weiß
209-017-BK		Elevate MD 16F LCA Splitter module 1x1:16 Splitter Schwarz