


# System kanałów światłowodowych Elevate LSZH

## Pozioma osłona TEE



### Przegląd produktów

Systemy kanałów światłowodowych Elevate są wykonane z materiału Low Smoke Zero Halogen (LSZH), zapewniając doskonałe bezpieczeństwo i wydajność w krytycznych środowiskach. Materiał LSZH znacznie zmniejsza emisję toksycznych i korozyjnych gazów w przypadku pożaru, co czyni go idealnym wyborem do stosowania w ograniczonych przestrzeniach, takich jak centra danych, tunele i budynki użyteczności publicznej. Ta cecha nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale także jest zgodna z rygorystycznymi przepisami przeciwpożarowymi.

Dostępny w szerokiej gamie rozmiarów, system kanałów Elevate został zaprojektowany tak, aby pomieścić różne ilości kabli, zapewniając elastyczność i skalowalność infrastruktury sieciowej. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zarządzać małą wiązką kabli, czy dużą ilością, nasz system kanałów zapewnia idealne dopasowanie. Dodatkowo rozwiązanie Elevate obejmuje szeroką gamę akcesoriów, w tym kolana, trójniki i złącza, aby spełnić różnorodne wymagania projektowe oraz ułatwić instalację i konserwację. Ta wszechstronność sprawia, że nasz system kanałów można bezproblemowo zintegrować z dowolnym układem sieci, zapewniając niezawodne i wydajne rozwiązanie do zarządzania kablami światłowodowymi.

✓ Ognioodporność LSZH

✓ Łatwy montaż


✓ Zakres rozmiarów i akcesoriów

✓ UK Design Assistance

## Specyfikacja produktu

| Cecha            | Wartości             |
|------------------|----------------------|
| Kolor            | Żółty (Pantone 123C) |
| Materiał         | Tworzywo ABS         |
| Rodzaj materiału | LSZH                 |
| 460-100-TEE-CVR  |                      |
| Szerokość        | 100 mm               |
| Waga             | 0,29 kg              |
| 460-150-TEE-CVR  |                      |
| Szerokość        | 150 mm               |
| Waga             | 0,34 kg              |
| 460-240-TEE-CVR  |                      |
| Szerokość        | 240 mm               |
| Waga             | 0,50 kg              |
| 460-300-TEE-CVR  |                      |
| Szerokość        | 300 mm               |
| Waga             | 0,73 kg              |
| 460-360-TEE-CVR  |                      |
| Szerokość        | 360 mm               |
| Waga             | 0,88 kg              |
| 460-600-TEE-CVR  |                      |
| Szerokość        | 600 mm               |
| Waga             | 1,94 kg              |

## Cechy produktu




Zastosowanie Pozioma osłona TEE

Typ połączenia - blokada zatrzaskowa

Pokrywa - Tak

## Rysunek produktu

Wymiary podane dla 460-100-TEE-CVR



## Normy dotyczące produktów

| Obowiązujący standard              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2008/98/EC (WFD)         | Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów — zgodność. Wdrożona w Wielkiej Brytanii poprzez Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).                                                                                                                                                 |
| ECHA SCIP Database                 | Zgodne; produkt nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy) zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia REACH. Spełniono obowiązki zgłoszeniowe wynikające z REACH UE oraz REACH Wielkiej Brytanii.                                                                            |
| Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)   | Rozporządzenie UE w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP) — zgodność. Dla Wielkiej Brytanii zgodność jest zapewniona zgodnie z Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).                                                              |
| Directive 2011/65/EU (RoHS II)     | Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym — zgodność. Obowiązuje w państwach członkowskich UE.                                                                                                                                       |
| Directive (EU) 2015/863 (RoHS III) | Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE poprzez dodanie czterech ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP) do załącznika II — zgodność.                                                                                                                                                                  |
| UK SI 2012 No. 3032                | Rozporządzenie z 2012 r. dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (UK RoHS) — zgodne dla Wielkiej Brytanii. Zachowane prawo UE, zmienione przez Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019. |
| IEC 60754-2:2014                   | Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów kablowych – Część 2: Oznaczanie kwasowości (na podstawie pomiaru pH) oraz przewodności                                                                                                                                               |
| IEC 61034-2:2005+A2:2020           | Pomiar gęstości dymu wydzielanego podczas spalania kabli w określonych warunkach – Część 2: Metoda badania i wymagania                                                                                                                                                                            |

## Tabela numerów części



| Numer części    | Opis                                           |
|-----------------|------------------------------------------------|
| 460-100-TEE-CVR | Elevate Pozioma osłona TEE o szerokości 100 mm |
| 460-150-TEE-CVR | Elevate Pozioma osłona TEE o szerokości 150 mm |
| 460-240-TEE-CVR | Elevate Pozioma osłona TEE o szerokości 240 mm |
| 460-300-TEE-CVR | Elevate Pozioma osłona TEE o szerokości 300 mm |
| 460-360-TEE-CVR | Elevate Pozioma osłona TEE o szerokości 360 mm |
| 460-600-TEE-CVR | Elevate Pozioma osłona TEE o szerokości 600 mm |